



| | Réf. Alcoa Wheels | Description | Remplacement pour roues d'Alcoa Wheels commençant par référence: | | | | |
|--|-------------------|---|--|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | |
|  | GAX40MS00N | 10 valve nickelée, L. 40mm | 8105 | 8115 | 8125 | 8185 | 8355 |
| | GAX54MS00N | 10 valve nickelée, L. 54mm | 7734 | 7834 | 8185 | 8825 | |
| | GAX60MS00N | 10 valve nickelée, L. 60mm | 8825 | 8925 | | | |
| | GAX83MS00N | 10 valve nickelée, L.83mm (roues WorkHorse®) | 886570 | 886580 | 896570 | 896580 | |
| | GAX70MS07N2 | 10 valve nickelée avec 7° angle | 8745 | 8865 | 8965 | | |
| | GAX70MS27N | 10 valve nickelée avec 27° angle | 8745 | 8845 | 8855 | 8945 | 8955 |
| | GAX70MS45N | 10 valve nickelée avec 45° angle | 6634 | 8835 | 8935 | | |
| | GAX70MS60N | 10 valve nickelée avec 60° angle | 6632 | 8735 | 8835 | 8935 | |

| | Réf. Alcoa Wheels | Description | Remplacement pour roues d'Alcoa Wheels commençant par référence: |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|
|  | GAX85 | 10 extension de valve nickelée L.20mm | |
| | GAX09150 | 10 extension de valve L.150mm | |
| | GAX09070 | 10 extension de valve L.54mm | |



Couple de serrage recommandé entre 12 et 15 Nm

Pour plus d'informations, consultez notre Manuel de service d'Alcoa Wheels
http://www.arconic.com/alcoawheels/europe/pdf/fr/Alcoa_Wheel_Service_manual_French.pdf

Arconic Wheel and Transportation Products

Tel. +32 11 458 478

E-mail: info.wheels@arconic.com

www.alcoawheelseurope.com

www.alcoafleet.eu

